




Uživatelský manuál

1. Základní informace:

Jedná se sterilizační zařízení pracující na bázi technologie ultrafialového záření, která umožňuje sterilizaci a dezinfekci drobných předmětů jako jsou mobilní telefony, klíče, roušky. Apo. Jedním stisknutím tlačítka je možné dosáhnout efektu sterilizace na úrovni 99.9%.

1. Rychlá dezinfekce za 59 vteřin
2. Silná dezinfekce za 180 vteřin
3. Sklopné nožičky



2. Návod k použití:

- 1) Vyměňte zařízení z krabičky, připojte přiložený USB kabel do konektoru na straně zařízení a připojte zařízení do libovolného adaptéru 5VDC. Zařízení pracuje v případě, že kontrolka svítí zeleně.
- 2) Zmáčkněte tlačítko 59S pro rychlou dezinfekci, nebo 180 s pro silnou dezinfekci.
- 3) Vložte dezinfikované předměty do krabičky od zařízení. Rozložte sklopné nožičky a umístěte je do zářezů s EVA pěny umístěných na krajích krabičky a stiskem tlačítka 59S nebo 180S zahajte dezinfekci.
- 4) Vestavěný senzor zajistí automatické, bezpečné vypnutí v případě, že se zařízení nedopatřením nakloní o více než 90 stupňů. Tento senzor vydává drobný chrastivý zvuk při pohybu se zařízením.

Napájení:

1. V případě, že jsou v zařízení baterie a je také připojeno USB kabelem ke zdroji, USB nabíjení je prioritní.
2. Najeno 3ks baterií AAA. Pro vložení baterií zmáčkněte horní víčko zařízení v místě ikonky „PUSH“, vložte baterie a víčko opět vratte zpět.
3. Baterie nejsou součástí balení.

3. Princip dezinfekce:

Ultrafialové záření ničí DNA a molekulární strukturu DNA bakterií a virů a zabíjí buňky umožňující růst a množení. Zařízení je slouží pro dezinfekci povrchů.

4. Světelné indikátory:

1. Kontrolka svítí nepřerušovaně – zařízení je připojeno k síti a připravené pro dezinfekci.
2. Zařízení vydává modré světlo – probíhá dezinfekce.

5. Technické parametry výrobku:

Název produktu: 59S SZQ6 – X1 UVC LED Mini přenosný sterilizátor.
Model:SZQ6– X1
Vstup: 5V= 1A, USB konektor
Počet UVC LED – 6ks.
Rozměry: 149x69x17mm
Váha: 80g
Vlnová délka 260- 280 nm
Vstup napájení – mikro USB.
Životnost LED světla – 10.000 hodin.
Pracovní teplota 0-30 stupňů Celsia
Teplota skladování 0 až 45 stupňů Celsia

6. Obsah balení:

1. Sterilizační box 1x
2. Nabíjecí kabel 1x
3. Uživatelský manuál 1x
4. GMICRO test report

Nabíjecí adaptér není součástí balení!
Lze použít libovolný 5VDC adaptér.

7. Uživatelská doporučení

1. Přečtěte si pečlivě manuál a uchovejte ho pro pozdější použití.
2. Při sterilizaci využijte box balení, nevystavujte zrak nebo pokožku UV záření.
3. Zařízení není vhodné pro užití dětmi.
4. Při používání je vhodné použít brýle s UV filtrem.
5. Skladujte zařízení na suchém a větraném místě.
6. Senzor pohybu vydává při manipulaci se zařízením zvuk a nejedná se o závadu na výrobku.